



Distanziometro laser, Modello: GLM40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Distanziometro laser con corpo robusto resistente agli urti, protezione contro spruzzi d'acqua e polvere. Display illuminato a tre righe per la massima leggibilità. Classe laser 2 secondo IEC 825-1.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Distanziometro laser con corpo robusto resistente agli urti, protezione contro spruzzi d'acqua e polvere. Display illuminato a tre righe per la massima leggibilità. Classe laser 2 secondo IEC 825-1. Filettatura per treppiede 1/4 pollici. Il sensore integrato di inclinazione fino a 360° indica le inclinazioni di un oggetto posizionando direttamente lo strumento e consentendo una determinazione indiretta dell'altezza. Creazione digitale di piantine, importazione ed elaborazione delle piantine attuali, esportazione dei risultati di lavoro e facile quotatura in cantiere. Trasferimento dati mediante Bluetooth®.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa custodia protettiva. Inclusive batterie 081551 LR3.

Accessori speciali:

Supporto per comparatori n. art. 468558.

Descrizione tecnica

Alimentazione elettrica	081551 LR3
Misurazione indiretta (Pitagora)	sì
Addizione / sottrazione	sì
Durata batteria (misurazioni)	5000
Calcolo della superficie e del volume	sì
Altezza	24 mm
Larghezza	41 mm
Selezione ultime misurazioni	sì
Portata	40 m
Grado di protezione IP	IP 54
Accuratezza	±1,5 mm
Lunghezza	105 mm
Peso	100 g
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Serie	GLM40
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Classe laser secondo IEC 825-1	2
Tipo di prodotto	Distanziometro

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Treppiede per fotografia Modello	468558