



Elemento Weldon con compensazione, lungo, Per Ø nominale: 7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335725 7
GTIN	4045197801609
Classe articolo	32P

Descrizione

Esecuzione:

Supporto cilindrico temprato e rettificato con **innesto a cambio rapido**. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.

Compensazione di trazione / pressione rispettivamente di 0,2 mm tramite elemento di compensazione. Fissaggio dell'elemento Weldon tramite piano di trascinamento o elemento di compensazione.

Vantaggi:

- **Soluzione a un prezzo conveniente.**
- **Esecuzione stabile e sottile.**
- **Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.**

Uso:

Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.

Accessori speciali:

Elemento di compensazione n. articolo 335730.

Nota:

Funzione di compensazione minima **solo** in combinazione con n. articolo 300415 e 335730. Per il mandrino Weldon standard è possibile solo un serraggio rigido, vedi n. art. 335740.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	16 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Campo di serraggio d	7 mm
Sporgenza totale A	139 mm

Lunghezza complessiva L	148 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura