



## Elemento di compensazione, Campo di serraggio d: 3,5-6mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335730 3,5-6
GTIN	4045197801654
Classe articolo	32P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Supporto cilindrico temprato e rettificato con **innesto a cambio rapido**. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.

Compensazione di trazione / pressione rispettivamente di 0,2 mm tramite elemento di compensazione. Fissaggio dell'elemento Weldon tramite piano di trascinamento o elemento di compensazione.

#### Vantaggi:

- **Soluzione a un prezzo conveniente.**
- **Esecuzione stabile e sottile.**
- **Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.**

#### Uso:

Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.

#### Accessori speciali:

Elemento di compensazione n. articolo 335730.

#### Nota:

Funzione di compensazione minima **solo** in combinazione con n. articolo 300415 e 335730. Per il mandrino Weldon standard è possibile solo un serraggio rigido, vedi n. art. 335740.

### Descrizione tecnica

Campo di serraggio d	3,5 - 6 mm
----------------------	------------

Filettatura di raccordo	M12×1
Tipo di prodotto	Elemento di compensazione