

**Elemento Weldon rigido, Per Ø nominale: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335740 16
GTIN	4045197801722
Classe articolo	32P

**Descrizione****Esecuzione:**

Supporto cilindrico temprato e rettificato con **innesto a cambio rapido**. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.

Due piani di trascinamento spostati di 180° e 10 mm.

**Vantaggi:**

- **Soluzione a un prezzo conveniente.**
- **Esecuzione stabile e sottile.**
- **Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.**

**Uso:**

Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	25 mm
Campo di serraggio d	16 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Sporgenza totale A	56,5 mm
Lunghezza complessiva L	69 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

