



Pinze amperometriche aperte, Modello: 755-1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica ergonomico con anello antiscivolo, area di presa in gomma e supporto per puntali di misura. **Misurazione completamente automatica di corrente, tensione e resistenza.** Punta di prova intercambiabili. Lampada tascabile integrata per illuminare i punti di misura.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione, nonché per la misurazione della corrente. Adatto per lavori nel campo dell'elettrotecnica, dell'industria, della manutenzione e dell'assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Fornitura:

Incl. batterie n. art. 081561 Dim. LR3, punte di misura e relativi attacchi.

Descrizione tecnica

Prova di continuità	sì
Resistenza	1 Ω - 100 kΩ
Visualizzazione massima	4000
Illuminazione per punti di misura	sì
Corrente alternata AC	0,1 - 200 A
Grado di protezione IP	IP 64
Taratura	I4
Tensione continua DC	6 V - 600 V
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Tensione alternata AC	6 V - 600 V
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Tester

Servizi

Certificato DAkkSPinza per elettricisti Tipo D	027060 D
Rapporto di taraturaPinza per elettricisti Modello D	027050 D

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------