



Multimetro, Modello: 760-1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine 473310 760-1

GTIN 4029547013942

Classe articolo 47B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto con ampio display LCD illuminato e area di presa in gomma.

Riconoscimento automatico delle grandezze sulla base della configurazione delle prese.

Impostazione automatica dell'intervallo e del tipo di misurazione (AC/DC). Uso semplice a prova di errore grazie ai tasti funzione illuminati.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per numerosi campi di applicazione: elettrotecnica, industria, manutenzione, assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Fornitura:

Incluse 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3 e cavi con puntali.

Descrizione tecnica

Tensione continua DC	0,1 mV - 600 V
Corrente continua DC	1 mA - 10 A
Controllo diodi	sì
Categoria di sovratensione	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Resistenza	0,1 - 40 MΩ
Frequenza	0,001 Hz - 512 kHz
Capacità	0,001 nF - 100 μF
Grado di protezione IP	IP 64
Prova di continuità	sì
Precisione base	0,8 %
Tensione alternata AC	0,1 mV - 600 V
Corrente alternata AC	1 mA - 10 A
Taratura	I3
Visualizzazione massima	4000
Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Tipo di prodotto	Tester

Servizi

Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027000 3
Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027010 3

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------

