



Multimetro, Modello: 760-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto con ampio display LCD illuminato e area di presa in gomma.

Riconoscimento automatico delle grandezze sulla base della configurazione delle prese. Impostazione automatica dell'intervallo e del tipo di misurazione (AC/DC). Uso semplice a prova di errore grazie ai tasti funzione illuminati.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per numerosi campi di applicazione: elettrotecnica, industria, manutenzione, assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Fornitura:

Incluse 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3 e cavi con puntali. Adattatore supplementare per termoelementi modello K.

Accessori speciali:

Sensore di temperatura n. art. 474120 Dim. OF

Descrizione tecnica

Resistenza	0,1 - 60 MΩ
Precisione base	0,1 %
Frequenza	0,001 Hz - 30 MHz
Tensione continua DC	0,1 mV - 600 V
Tensione alternata AC	0,1 mV - 600 V
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Grado di protezione IP	IP 64
Temperatura	-20 - 500 °C
Capacità	0,001 nF - 30000 μF
Corrente continua DC	0,1 μA - 10 A
Taratura	I3
Metodo di misura	TRUE RMS
Visualizzazione massima	6000
Corrente alternata AC	0,1 μA - 10 A
Controllo diodi	sì
Prova di continuità	sì
Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Tipo di prodotto	Tester

Servizi

Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027010 3
Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027000 3

Accessori

Sonda tipo K Modello OF

474120 OF

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR3

081561 LR3