



Multimetro, Modello: 760-3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine 473310 760-3

GTIN 4029547013966

Classe articolo 47B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto con ampio display LCD illuminato e area di presa in gomma.

Riconoscimento automatico delle grandezze sulla base della configurazione delle prese.

Impostazione automatica dell'intervallo e del tipo di misurazione (AC/DC). Uso semplice a prova di errore grazie ai tasti funzione illuminati.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per numerosi campi di applicazione: elettrotecnica, industria, manutenzione, assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Fornitura:

Incluse 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3 e cavi con puntali.

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Precisione base | 0,1 % |
| Capacità | 0,001 nF - 60000 µF |
| Corrente continua DC | 0,1 µA - 10 A |
| Grado di protezione IP | IP 64 |
| Resistenza | 0,1 - 60 MΩ |
| Frequenza | 0,001 Hz - 60 MHz |
| Prova di continuità | sì |
| Taratura | I3 |
| Visualizzazione massima | 6000 |
| Corrente alternata AC | 0,1 µA - 10 A |
| Temperatura | -20 - 500 °C |
| Controllo diodi | sì |
| Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
| Metodo di misura | TRUE RMS |
| Tensione continua DC | 0,1 mV - 1000 V |
| Tensione alternata AC | 0,1 mV - 1000 V |
| Numero di batterie contenute | 3 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | DIN EN 61326-1 |
| Norma | EN 61010-2-033 |
| Tipo di prodotto | Tester |

Servizi

| | |
|---|----------|
| Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3 | 027000 3 |
| Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3 | 027010 3 |

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR3

081561 LR3