



Tester bipolari, Modello: 750-3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	473210 750-3
GTIN	4029547013911
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto e impugnatura ergonomica con anello antiscivolo per lavorare in sicurezza senza rischi di scivolamento. **Display a 360° di facile lettura** con cavo ottico.

Lampada tascabile integrata per illuminare i punti di misura.

Display LCD supplementare del valore di misura attuale.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico. Adatto per lavori nel campo dell'elettrotecnica, dell'industria, della manutenzione, dell'assistenza (ricerca guasti). Con collegamento del carico (inserire interruttore salvavita FI da 30 mA mediante pulsante).

Norma:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Fornitura:

Incluse batterie n. art. 081561 Dim. LR3, protezione punte di prova e attacchi delle punte di misura.

Descrizione tecnica

Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Controllo della fase	100 – 690 V
Prova di continuità	acustico / LED fino a 500 kΩ
Display	LCD
Controllo della direzione del campo rotante	100 – 690 V
Campo visualizzazione AC	12 - 690 V
Grado di protezione IP	IP 64
Campo visualizzazione DC	12 - 690 V
Illuminazione per punti di misura	sì
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita	sì
Taratura	I1
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------