

**Pinza a becchi piatti a punta per elettronica, lunghezza complessiva: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	727190 115
GTIN	4003773035107
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme. Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.

Impugnatura con rivestimento in multicomponente.

Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d'olio.

Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Esecuzione ganasce	interno liscio rettificato
Larghezza della testa	9,5 mm
Lunghezza complessiva	115 mm
Lunghezza griffe	22,5 mm
Forma delle ganasce	piatte, diritti

Norma	DIN ISO 9655
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio per cuscinetti a sfere
Superficie	con finitura a specchio
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza a becchi piatti dritti