



## Pinza a becchi piatti a punta per elettronica, Lunghezza complessiva: 115mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	727195 115
GTIN	4003773024835
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme. Manici multicomponente neri/grigi, antistatico. **Indicato per ESD.** Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.

#### Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

#### Norma:

DIN ISO 9655

#### Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d'olio.

#### Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Larghezza della testa	9,5 mm
Lunghezza complessiva	115 mm
Esecuzione ganasce	interno liscio rettificato
Lunghezza griffe	22,5 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Forma delle ganasce	piatte, dritti

Norma	DIN ISO 9655
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio per cuscinetti a sfere
Superficie	con finitura a specchio
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza a becchi piatti dritti