

**Pinza a becchi piatti per elettronica, Lunghezza complessiva: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	727191 115
GTIN	4003773035114
Classe articolo	73F

Descrizione**Esecuzione:**

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un'apertura morbida e uniforme. Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.

Impugnatura con rivestimento in multicomponente.

Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d'olio.

Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza della testa	9,5 mm
Lunghezza griffe	22,5 mm
Lunghezza complessiva	115 mm
Forma delle ganasce	a punta, diritti
Norma	DIN ISO 9655

Esecuzione ganasce	interno liscio rettificato
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio per cuscinetti a sfere
Superficie	con finitura a specchio
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza a becchi mezzotondi