

ARIANA**Sistema flessibile 1/2 pollici, Modello: RD12,7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	084420 RD12,7
GTIN	4037728311244
Classe articolo	08J

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.

- **Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.**
- **Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.**
- **Portata: circa 28 l/min. (1/2 pollici), Ø esterno max. 26 mm.**

Fornitura:

4 getti tondi con Ø interno 12,7 mm

Nota:

Esecuzione 3/8 pollici disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Sistema di raffreddamento
------------------	---------------------------