

**Garant****Apparecchio per calettamento a caldo SU1, Modello: SU1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Classe articolo	31E

**Descrizione****Esecuzione:**

Apparecchio per calettamento a caldo con sistema di raffreddamento dell'aria integrato sulla posizione di calettamento.

Lunghezza utensile massima calettabile 500 mm.

Alloggiamento per anelli intercambiabili.

Apparecchio di calettamento GARANT SU1

**Uso:**

- **Per raffreddamento ad aria forzata.**
- **Per il calettamento a caldo e per l'operazione inversa di codoli in HM e HSS.**
- **Range di calettamento Ø 3 – 32 mm.**

**Fornitura:**

- **4 anelli intercambiabili di Ø 3 – 32 mm n. art. 354240.**
- **Anello di fissaggio.**
- **1 paio di guanti a protezione termica.**

**Accessori speciali:**

- **Struttura portante adatta n. art. 354291.**
- **Anello intercambiabile di ricambio n. art. 354240.**
- **Attacchi base per utensili n. art. 354225 – 354227.**
- **Adattatore di raffreddamento per raffreddamento ad aria n. art. 354235 – 354236.**

· **Unità di raffreddamento n. art. 354215 CU1.**

Larghezza: 700 mm

Altezza: 986 mm

Profondità: 533 mm

Potenza allacciata: 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz

Potenza: 11 kW

Peso: 45 kg

## Descrizione tecnica

Larghezza	700 mm
Potenza allacciata	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Potenza	11 kW
Altezza	986 mm
Peso	45 kg
Profondità	533 mm
Serie	SU1
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Strumento per calettamento a caldo

## Accessori

Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40	354225 40
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 20-32 mm	354240 20-32
Paio di guanti protettivi contro il calore TempDex 710 Misure guanti da lavoro 9	094630 9
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 30	354225 30

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 50	354225 50
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
Insero di raffreddamento 4,5° Per Ø attacco D1 14-16 mm	354260 14-16
Insero di raffreddamento 4,5° Per Ø attacco D1 10-12 mm	354265 10-12
Insero di raffreddamento 4,5° Per Ø attacco D1 10-12 mm	354260 10-12
Insero di raffreddamento 3° Per Ø attacco D1 4 mm	354268 4
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Insero di raffreddamento 4,5° Per Ø attacco D1 18-20 mm	354260 18-20
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Insero di raffreddamento 4,5° Per Ø attacco D1 6-8 mm	354260 6-8
Insero di raffreddamento 4,5° Per Ø attacco D1 25-32 mm	354260 25-32
Paio di guanti protettivi contro il calore TempDex 710 Misure guanti da lavoro 11	094630 11
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354236 6-9
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Insero di raffreddamento 3° Per Ø attacco D1 12 mm	354268 12
Paio di guanti protettivi contro il calore Misure guanti 8	094645 8
Tavolo per apparecchio di calettamento Larghezza 1500 mm	354291 1500
Insero di raffreddamento, semilavorato	354279
Insero di raffreddamento 4,5° Per Ø attacco D1 3-5 mm	354260 3-5
Insero di raffreddamento 4,5° Per Ø attacco D1 3-5 mm	354265 3-5
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1

Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 3-5 mm	354240 3-5
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Insero di raffreddamento 3° Per Ø attacco D1 8 mm	354268 8
Insero di raffreddamento 3° Per Ø attacco D1 10 mm	354268 10
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Insero di raffreddamento 3° Per Ø attacco D1 5 mm	354268 5
Paio di guanti protettivi contro il calore ActivArmr® 42-474 Misure guanti da lavoro 10	094620 10
Insero di raffreddamento 3° Per Ø attacco D1 6 mm	354268 6
Insero di raffreddamento 3° Per Ø attacco D1 3 mm	354268 3
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Insero di raffreddamento 4,5° Per Ø attacco D1 6-8 mm	354265 6-8