



Calibro a corsoio digitale da officina IP67 senza becchi di misura, Intervallo di misurazione: 800mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 415366 800 |
| GTIN | 2050001949677 |
| Classe articolo | 46P |

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD molto ampio ed estremamente nitido. Altezza cifre 8 mm o 14 mm (a partire da dimensione 500 mm). Con preset (preimpostazione della misura). Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria inclusa n. articolo 081560 Dimensione CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. articolo 498948 Dimensione USB2.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Lettura | 0,0005 pollici |
| Ø Misura aggiuntiva interna | 10 mm |
| Risoluzione | mm/pollici |
| Limite di errore | 0,04 mm |
| Taratura | A1 |
| Lunghezza dei becchi | 150 mm |
| Lettura | 0,01 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | Norma interna |
| Interfaccia | Porta USB |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |

Servizi

| | |
|--|-------------|
| Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm | 021010 1000 |
| Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm | 021000 1000 |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Cavo di collegamento Modello USB2 | 498948 USB2 |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |