

**Punta in metallo duro per calcestruzzo "CYL-3", Ø Punta: 18 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	786005 18
GTIN	3165140186841
Classe articolo	76K

Descrizione**Esecuzione:**

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un'asportazione ottimale della polvere di foratura.

Punta forante a percussione e a rotazione con robusto inserto di metallo duro. Con codolo ribassato.

Uso:

Adatta prevalentemente con trapani a percussione per **praticare fori per tasselli** in calcestruzzo, muratura, pietra naturale e artificiale.

Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrilico e ceramica.

Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d'acciaio temprato.

Codolo: Codolo cilindrico

Lunghezza elica: 100 mm

Lunghezza complessiva: 160 mm

Ø gambo: 12,3 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Numero taglienti Z	2
Ø punta	18 mm
Lunghezza elica	100 mm
Ø gambo	12,3 mm
Materiale da taglio	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punta per pietra