



## Set di accumulatori NiMH, ricaricabili precaricate, Dimensioni internazionali: LR20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081575 LR20
GTIN	4013674353620
Classe articolo	08C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Accumulatori della **massima capacità** per lunga durata con tecnologia ecologica NiMH; ricaricabili fino a 1000 volte.

Nuova generazione di batterie maxE. **Precaricate**, al momento della fornitura, 1 anno di impiego senza ricarica, **autoricarica minima**, ideale per utenze a basso consumo. Corrente di carica massima 1400 mA.

### Descrizione tecnica

Tensione nominale	1,2 V
Dimensioni internazionali	LR20
Composizione chimica	Nichel-Metallo Idruro
Ricaricabile	sì
Peso per singolo prisma	147 g
Numero di batterie contenute	2

Tipo di batteria	Mono, D
Capacità batteria	8500 mAh
Tipo di prodotto	Batteria