

Garant**Set di 10 mole abrasive diamantate D126, D, Numero di mole abrasive con gambo: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	552810 10
GTIN	4045197803139
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Set di mole abrasive con gambo, forme e dimensioni più comuni. Ø Codolo 3 mm.

Uso:

Per **metallo duro, ceramica tecnica, ghisa grigia e sferoidale, vetro, CFRP/GFRP.**

Fornitura:

1 Mola abrasiva con gambo per ogni forma.

Cilindro n. art. 552500 Dim. 1; 2; 3; 5;

sfera n. art. 552600 Dim. 1; 2; 3; 4; 6;

punta n. art. 552700 G0307.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	3 mm
Numero di mole abrasive con gambo	10
Materiale abrasivo	diamantato
Sigla materiale abrasivo	D

Tipo di prodotto

Mola abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Metallo duro (HM)	idoneo	15-20 m/s	
Alluminio, CFRP	idoneo	15-20 m/s	
Pietra	idoneo	15-20 m/s	
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Forma G0307	552700 G0307
Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Ø Testa 1 mm	552600 1
Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Ø Testa 2 mm	552600 2
Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Ø Testa 6 mm	552600 6
Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Ø Testa 1 mm	552500 1
Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Ø Testa 5 mm	552500 5
Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Ø Testa 3 mm	552600 3
Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Ø Testa 3 mm	552500 3
Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Ø Testa 2 mm	552500 2
Mole abrasive diamantategalvaniche D126 Ø Testa 4 mm	552600 4