

Garant

Set di 10 mole abrasive al CBN B126, CBN, Numero di mole abrasive con gambo: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	552820 10
GTIN	4045197803146
Classe articolo	51E

Descrizione

Esecuzione:

Set di mole abrasive con gambo, forme e dimensioni più comuni. Ø codolo 3 mm.

Uso:

Per **tutti gli acciai temprati, bonificati e altamente legati.**

Fornitura:

1 Mola abrasiva con gambo per ogni forma.

Cilindro n. art. 552500 Dim. 1; 2; 3; 5; sfera n. art. 552600 Dim. 1; 2; 3; 4; 6;

Descrizione tecnica

Ø Gambo	3 mm
Numero di mole abrasive con gambo	10
Materiale abrasivo	Nitrato di boro cubico
Sigla materiale abrasivo	CBN
Tipo di prodotto	Mola abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	20-30 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	20-30 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	20-30 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	20-30 m/s	H
INOX	idoneo	20-30 m/s	
Ti	idoneo	20-30 m/s	
GG(G)	idoneo	20-30 m/s	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 5 mm	552550 5
Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 4 mm	552550 4
Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 6 mm	552650 6
Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 1 mm	552550 1
Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 4 mm	552650 4
Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 2 mm	552650 2
Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 3 mm	552550 3
Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 1 mm	552650 1
Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 3 mm	552650 3
Mole abrasive in CBNgalvaniche B126 Ø Testa 2 mm	552550 2