

Garant**RC.X 1003, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260640 HB7020 |
| GTIN | 4045197801845 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

RC.X 1003 HB7020 Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Impiego principale | P |
| Tipo | HB7020 |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2 mm |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompitrucioli | SM |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 350 m/min |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | RCMX 1003 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |