



Disco abrasivo a più strati (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, Grana: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566356 36
GTIN	4027497569472
Classe articolo	53L

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva a 3 strati con **grana ceramica abrasiva (CER)** e attacco filettato M14 integrato.

Capacità di abrasione aggressiva di un disco fibrato combinata con **una rotazione più regolare** e il vantaggio derivante dalla lunga durata di un disco abrasivo lamellare.

Gli strati inferiori si consumano in modo uniforme, liberando il rivestimento sovrastante.

Uso:

Impiego su superfici e bordi.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	Purple Grain Multi
Ø disco	115 mm
Grana	36
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Filettatura	M14
Platorello portante	Platorello di supporto in fibra di vetro
ottimizzato per il materiale	INOX

ottimizzato per il materiale	Ceramica
Angolo di registrazione consigliato	5-15 grado
Velocità periferica max.	80 m/s
Numero posizioni	3
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		