



Trapano a due velocità, Modello: 720554



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 075150 720554 |
| GTIN | 4014586882512 |
| Classe articolo | 03F |

Descrizione

Esecuzione:

- **Trapano manuale compatto a due velocità per forare, svasare, filettare e avvitare.**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per forare e avvitare con precisione.**
- **Interruttore integrale con commutatore per rotazione oraria/antioraria per un utilizzo confortevole.**

Impugnatura dentata supplementare per una presa sicura (accoppiamento geometrico).

Vantaggi:

Regolazione elettronica in continuo della velocità.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante con controllo della forza di serraggio, 1 impugnatura supplementare.

Nota:

Per punte elicoidali adatte vedi a partire da n. art. 114000.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------|
| Ø Massimo punta elicoidale per legno 2 ^a velocità | 25 mm |
| Potenza assorbita | 500 W |
| Ø Massimo punta elicoidale per legno 1 ^a velocità | 35 mm |
| Denominazione originale prodotto | BOP 10-2 |

| | |
|---|----------------------------|
| Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1 ^a velocità | 10 mm |
| Mandrino con pinza | 1/2 pollice – 20 UNF |
| Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 2 ^a velocità | 8 mm |
| Peso | 2 kg |
| Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s ² |
| Capacità del mandrino | 1,5 - 13 mm |
| Campo numero di giri 1 ^a velocità | 0 - 700 min ⁻¹ |
| Campo numero di giri 2 ^a velocità | 0 - 2250 min ⁻¹ |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| adatto per materiale | Acciaio |
| Tipo di prodotto | Trapano |