


HOLEX**Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 120, Ø Testa ×
Larghezza testa: 20X15mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554300 20X15 |
| GTIN | 4045197803344 |
| Classe articolo | 52E |

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Lamelle abrasive rivestite con **corindone normale (A)**.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ø Gambo | 6 mm |
| Velocità consigliata | 20000 min ⁻¹ |
| Numero massimo giri | 38200 min ⁻¹ |
| Ø Testa | 20 mm |
| Grana | 120 |
| Larghezza della testa | 15 mm |
| Materiale abrasivo | Grana abrasiva al corindone (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Attributo del nome del prodotto | grana 120 |

Tipo di prodotto

Spazzole lamellari in tessuto
abrasivo con gambo**Dati utente**

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |