

**HOLEX****Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 240, Ø Testa ×  
Larghezza testa: 15X15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554500 15X15
GTIN	4045197803450
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Lamelle abrasive rivestite con **corindone normale (A)**.

**Uso:**

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

**Descrizione tecnica**

Ø Testa	15 mm
Larghezza della testa	15 mm
Numero massimo giri	35000 min <sup>-1</sup>
Grana	240
Velocità consigliata	24000 min <sup>-1</sup>
Ø Gambo	3 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	grana 240

Tipo di prodotto

Spazzole lamellari in tessuto  
abrasivo con gambo**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		