




Morsa di precisione NC TITAN 2 con funzione di misura della forza di serraggio "Clamp assist", Modello: 125K



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361304 125K
GTIN	4250364402859
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Caratteristica:

Morsa per sistema di serraggio modulare.

Corsa di lavoro ampliata per il staffaggio sicuro di pezzi grezzi in combinazione con la funzione di staffaggio.

Ganasce con viti cilindriche M12.

Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con Centro Gripp.

Possibilità di serraggio vicino alle fibre neutrali.

Compatibilità con le ganasce dei modelli precedenti.

Foro di uscita per il lubrorefrigerante e i trucioli. Scanalature di regolazione di precisione.

Filettatura per morsa fermautensile e per allungamento.

Forza di serraggio max. 40 kN.

Guida temprata ad induzione. Parti laterale, superiore e inferiore rettificata.

Proprietà:

Uso verticale.

Vantaggi:

Potente morsa di precisione multifunzionale.

- **Serraggio affidabile dei pezzi grezzi mediante mandrino ad alta pressione con corsa di lavoro extra-lunga.**
- **Lavorazione precisa di pezzi finiti; corpo base lavorato su tutti i lati.**

Funzione:

Serraggio solo con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm).

Mandrino ad alta pressione speciale e amplificatore di forza meccanico.

Mandrino ad alta pressione con sensori di misurazione, interamente incapsulato. Trasmissione delle forze di serraggio via radio (2,4 GHz) al sistema di misura n. art. 361306. Insensibile alle vibrazioni, protezione mediante lubrorefrigerante.

Uso:

Serraggio di **pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati** grazie alla penetrazione di **elementi di presa temprati e intercambiabili** nel pezzo. Per tutti i materiali fino a una resistenza di 1000 N/mm². Installazione orizzontale e laterale.

Per la misurazione e la verifica delle forze di serraggio **effettive**.

Fornitura:

Incluse 3 chiavette, bussola poligonale SW 14, 4 staffe di serraggio.

Accessori speciali:

Ganasce vedi n. art. 361331 – 361970.

Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60.

Nota:

Unità di ricezione elettronica "Clamp assist" vedi n. art. 361306. Allungamento delle aperture di serraggio tramite corpo base n. art. 360420 Dimensione 125.

Peso: 22 kg

Lunghezza complessiva L: 318 mm

Lunghezza corpo base a: 280 mm

Larghezza corpo base B: 126 mm

Altezza corpo base c: 100 mm

f: 21 mm

Descrizione tecnica

Larghezza corpo base B	126 mm
r	77 mm
Altezza corpo base c	100 mm
m	139 mm
Lunghezza corpo base a	280 mm
f	21 mm
Scanalatura trasversale	20 mm
Lunghezza complessiva L	318 mm
Modello	125K
g	24 mm
Scanalatura longitudinale	20 mm
Codice a colori per accessori adatti	Titan 2

Peso	22 kg
Serie	Titan 2
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Inserto di presa in metallo duro, altezza 7,1 – 8,6 mm Modello	361242
Supporto Per modello 125K	361230 125K
Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa mobile Per modello 125	361347 125
Sistema di misura della forza di serraggio "Clamp assist" Modello CA	361306 CA
Fermapezzo	360555
Fermapezzo tridimensionale Modello 125	360435 125
Ganasce per lavorazioni su 5 lati Per modello MOBIL	361361 MOBIL
Inserto di presa con 2 punte, altezza 3,7 – 5,2 mm Modello	361238
Ganasce per lavorazioni su 5 lati Per modello FIX	361361 FIX
Inserto di presa, altezza 5,5 mm tondo Modello	361250
Ganascia a larghezza ridotta, 64 mm mobile Per modello 125	361355 125
Ganascia a larghezza ridotta, 64 mm fisso Per modello 125	361356 125
Ganascia oscillante mobile Per modello 125	361336 125
Inserto di presa con 2 punte, altezza 5,2 – 6,7 mm Modello	361240
Ganascia a larghezza ridotta mobile Per modello 125	361353 125
Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa fissa Per modello 125	361348 125
Set valigia per macchine a 5 assi	361365
Ganascia a larghezza ridotta fissa Per modello 125	361354 125
Valigetta con set di elementi a cuneo autoscattanti Per modello 2	361346 2

Valigetta con set di elementi a cuneo autoscattanti Per modello 1	361346 1
Inserto di presa a 4 punte, altezza 3,7 – 5,2 mm Modello	361241
Ganascia mobile rigida Per modello 125	361340 125
Ganascia fissa Per modello 125	361331 125
Inserto di serraggio con rivestimento, altezza 5,2 – 6,7 mm liscio Modello	361245