




Morsa di precisione NC TITAN 2 con funzione di misura della forza di serraggio "Clamp assist", Modello: 125M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361304 125M
GTIN	4250364402866
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Caratteristica:

Morsa per sistema di serraggio modulare.

Corsa di lavoro ampliata per il staffaggio sicuro di pezzi grezzi in combinazione con la funzione di staffaggio.

Ganasce con viti cilindriche M12.

Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con Centro Gripp.

Possibilità di serraggio vicino alle fibre neutrali.

Compatibilità con le ganasce dei modelli precedenti.

Foro di uscita per il lubrorefrigerante e i trucioli. Scanalature di regolazione di precisione.

Filettatura per morsa fermautensile e per allungamento.

Forza di serraggio max. 40 kN.

Guida temprata ad induzione. Parti laterale, superiore e inferiore rettificata. Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Proprietà:

Uso verticale.

Vantaggi:

Potente morsa di precisione multifunzionale.

- **Serraggio affidabile dei pezzi grezzi mediante mandrino ad alta pressione con corsa di lavoro extra-lunga.**
- **Lavorazione precisa di pezzi finiti; corpo base lavorato su tutti i lati.**

Funzione:

Serraggio solo con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm).

Mandrino ad alta pressione speciale e amplificatore di forza meccanico.

Mandrino ad alta pressione con sensori di misurazione, interamente incapsulato. Trasmissione delle forze di serraggio via radio (2,4 GHz) al sistema di misura n. art. 361306. Insensibile alle vibrazioni, protezione mediante lubrorefrigerante.

Uso:

Serraggio di **pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati** grazie alla penetrazione di **elementi di presa temprati e intercambiabili** nel pezzo. Per tutti i materiali fino a una resistenza di 1000 N/mm². Installazione orizzontale e laterale.

Per la misurazione e la verifica delle forze di serraggio **effettive**.

Fornitura:

Incluse 3 chiavette, bussola poligonale SW 14, 4 staffe di serraggio.

Accessori speciali:

Ganasce vedi n. art. 361331 – 361970.

Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60. Perno di serraggio n. art. 360025.

Nota:

Unità di ricezione elettronica "Clamp assist" vedi n. art. 361306. Allungamento delle aperture di serraggio tramite corpo base n. art. 360420 Dimensione 125.

Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Peso: 30 kg

Lunghezza complessiva L: 455 mm

Lunghezza corpo base a: 398 mm

Larghezza corpo base B: 126 mm

Altezza corpo base c: 100 mm

f: 21 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	455 mm
m	180 mm
f	21 mm
r	118 mm
Larghezza corpo base B	126 mm
Peso	30 kg
Altezza corpo base c	100 mm
Scanalatura trasversale	20 mm
g	24 mm
Codice a colori per accessori adatti	Titan 2
Scanalatura longitudinale	20 mm
Modello	125M

Lunghezza corpo base a	398 mm
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Serie	Titan 2
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa mobile Per modello 125	361347 125
Ganascia mobile rigida Per modello 125	361340 125
Inserto di presa, altezza 5,5 mm tondo Modello	361250
Supporto Per modello 125K	361230 125K
Inserto di presa in metallo duro, altezza 7,1 – 8,6 mm Modello	361242
Inserto di presa con 2 punte, altezza 3,7 – 5,2 mm Modello	361238
Ganascia oscillante mobile Per modello 125	361336 125
Sistema di misura della forza di serraggio "Clamp assist" Modello CA	361306 CA
Inserto di presa a 4 punte, altezza 3,7 – 5,2 mm Modello	361241
Ganascia a larghezza ridotta, 64 mm fisso Per modello 125	361356 125
Fermapezzo tridimensionale Modello 125	360435 125
Fermapezzo	360555
Ganascia fissa Per modello 125	361331 125
Ganascia a larghezza ridotta, 64 mm mobile Per modello 125	361355 125
Ganascia a larghezza ridotta mobile Per modello 125	361353 125
Ganasce per lavorazioni su 5 lati Per modello FIX	361361 FIX
Valigetta con set di elementi a cuneo autoscattanti Per modello 1	361346 1
Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa fissa Per modello 125	361348 125

Valigetta con set di elementi a cuneo autoscattanti Per modello 2	361346 2
Set valigia per macchine a 5 assi	361365
Inserto di presa con 2 punte, altezza 5,2 – 6,7 mm Modello	361240
Inserto di serraggio con rivestimento, altezza 5,2 – 6,7 mm liscio Modello	361245
Ganascia a larghezza ridotta fissa Per modello 125	361354 125
Ganasce per lavorazioni su 5 lati Per modello MOBIL	361361 MOBIL