



Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa mobile, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361347 125
GTIN	4250364402729
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi finiti e grezzi (mediante inserti di presa avvitabili).

Per:

Titanio 2 n. art. 361302.

Nota:

Serraggio di pezzi grezzi solo se paralleli. Inserti di presa n. art. 361238 – 361250.

Descrizione tecnica

Lunghezza l_1	40 mm
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	LCV125G
Larghezza ganasce b	124,4 mm
Altezza ganasce h	39,5 mm
Lunghezza ganasce l	70 mm
Altezza h_1	20 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

