

**Ganascia a larghezza ridotta mobile, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361353 125
GTIN	4250364402910
Classe articolo	34A

Descrizione**Uso:**

Per il serraggio di pezzi finiti e grezzi (mediante inserti di presa avvitabili).

Per :

Titanio 2 n. art. 361302.

Larghezza ganasce b: 96 mm

Larghezza b₁: 64 mm

Altezza ganasce h: 45 mm

Lunghezza ganasce l: 92 mm

Per codice a colori: Titan 2

Per codice a colori: Titan

Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	45 mm
Lunghezza ganasce l	92 mm
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	LCV125G
Larghezza ganasce b	96 mm

Larghezza b_1	64 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite