


HOLEX

Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto (SiC), fine, Ø Testa × Larghezza testa: 80X50mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554973 80X50 |
| GTIN | 4045197804037 |
| Classe articolo | 52E |

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. Ø Codolo 6 mm. La grana appuntita in carburo di silicio (SiC) garantisce una capacità di abrasione aggressiva e una **finitura leggermente lucida**.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri acciai legati, ma anche metalli non ferrosi.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Ø Testa | 80 mm |
| Velocità consigliata | 4000 min ⁻¹ |
| Larghezza della testa | 50 mm |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Numero massimo giri | 7000 min ⁻¹ |
| Materiale abrasivo | Carburo di silicio |

| | |
|---------------------------------|--|
| Sigla materiale abrasivo | SiC |
| Confronto granulometrico | 280 |
| Grado di finezza | fine |
| Attributo del nome del prodotto | fine |
| Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |
| Vernice | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |