



## Chiave dinamometrica senza scala, Coppia massima: 50Nm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657352 50
GTIN	4045197804181
Classe articolo	62E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Chiavi dinamometriche ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. Dente di arresto fisso con quadro imperdibile per **serraggio orario e antiorario**.

#### Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

#### Uso:

Per il serraggio controllato di viti, ecc., in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Precisione:

± 3% dal valore impostato.

#### Dati d'impiego:

##### Legenda per disegno e formula:

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

#### Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

### Descrizione tecnica

Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Peso	1000 g
Coppia massima	50 Nm
Precisione di misura della coppia	±3 %
Campo di coppia	10 - 50 Nm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Risoluzione	Nm
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Metodo di misura	Coppia
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback	"attivazione"
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L	328 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I <sub>3</sub> ]	209 mm
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm

020020 1000

020080 SET

Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	
Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

## Accessori

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 60 Nm	654460 60
Assortimento di ricambi per cricchetti Quadro di manovra maschio 3/8 pollici	657271 3/8