



Chiave dinamometrica senza scala, Coppia massima: 100Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657352 100
GTIN	4045197804198
Classe articolo	62E

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. Dente di arresto fisso con quadro imperdibile per **serraggio orario e antiorario**.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato di viti, ecc., in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 3% dal valore impostato.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Peso	1000 g
Precisione di misura della coppia	±3 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Coppia massima	100 Nm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Campo di coppia	20 - 100 Nm
Risoluzione	Nm
Metodo di misura	Coppia
Feedback	"attivazione"
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L	375 mm
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	252 mm
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
	020080 SET

Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	
Certificato DAkkS Chiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

Accessori

Assortimento di ricambi per cricchetti Quadro di manovra maschio 1/2 pollici	657271 1/2
Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 400 Nm	654460 400