



Chiave dinamometrica senza scala, Coppia massima: 300Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657352 300
GTIN	4045197804211
Classe articolo	62E

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. Dente di arresto fisso con quadro imperdibile per **serraggio orario e antiorario**.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato di viti, ecc., in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 3% dal valore impostato.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Coppia massima	300 Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia	±3 %
Peso	1600 g
Campo di coppia	60 - 300 Nm
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Norma	DIN EN ISO 6789
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Metodo di misura	Coppia
Feedback	"attivazione"
Risoluzione	Nm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [L ₃]	460 mm
Lunghezza complessiva L	587 mm
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	
Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

Accessori

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 400 Nm	654460 400
Assortimento di ricambi per cricchetti Quadro di manovra maschio 1/2 pollici	657271 1/2