



Chiave dinamometrica senza scala, Coppia massima: 20Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657352 20
GTIN	4045197546012
Classe articolo	62E

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. Con **cricchetto reversibile** e quadro fisso – solo per serraggio orario.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarmo "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato di viti, ecc., in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 3% dal valore impostato.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Precisione di misura della coppia	±3 %
Peso	400 g
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Coppia massima	20 Nm
Campo di coppia	4 - 20 Nm
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Feedback	"attivazione"
Lunghezza complessiva L	232 mm
Risoluzione	Nm
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l ₃]	166 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Metodo di misura	Coppia
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm

020020 1000

020090 400

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	
Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

Accessori

Strumento elettronico di controllo per chiavi dinamometriche "ProTest" Coppia massima 60 Nm	654460 60
Assortimento di ricambi per cricchetti Quadro di manovra maschio 1/4 pollici	657271 1/4
Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche "SmartCheck" Coppia massima 10 Nm	654650 10