



Flessometro Vario grado di precisione 1, Lunghezza del nastro: 2m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462090 2
GTIN	4007368112228
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'**aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Descrizione tecnica

Lunghezza corpo	58 mm
Altezza corpo	57 mm
Larghezza del nastro	13 mm
Lunghezza del nastro	2 m
Larghezza corpo	26 mm
Norma	EG I
Taratura	G1

Tipo di prodotto

Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 2 m

026240 2