



## Flessometro Vario grado di precisione 1, Lunghezza del nastro: 5m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462090 5
GTIN	4007368112242
Classe articolo	46M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'**aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

### Descrizione tecnica

Larghezza corpo	26 mm
Lunghezza del nastro	5 m
Lunghezza corpo	75 mm
Larghezza del nastro	16 mm
Altezza corpo	70 mm
Norma	EG I
Taratura	G1

Tipo di prodotto

Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m

026240 5