

AEG

Trapano avvitatori a batteria, Modello: BS14G3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070221 BS14G3
-----------------	---------------

GTIN	4002395811199
------	---------------

Classe articolo	07A
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

AEG –Trapani avvitatori a batteria

- Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
- Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
- Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.
- Illuminazione a LED del campo di lavoro.
- Regolazione di coppia in 23 posizioni più posizione di foratura.
- Mandrino autoserrante da 13 mm.

Norma:

- Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
- Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
- Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073820 e n. art. 073841.

Imballaggio: Valigetta di trasporto

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: AEG tipo C 14 V

Denominazione originale prodotto: BS 14 G3

Struttura del motore: Motore a 2 poli

Numero di batterie contenute: 2

Tipo di batteria: Ioni di litio

Tensione batteria: 14,4 V

Coppia max. duro: 36 Nm

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Denominazione originale prodotto	BS 14 G3
Tensione batteria	14,4 V
Ø max. punta elicoidale per acciaio	12 mm
Coppia max. duro	36 Nm
Peso	1,5 kg
Numero max. giri 1 velocità	0 - 400 min ⁻¹
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø max. punta elicoidale per legno	32 mm
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG tipo C 14 V
Struttura del motore	Motore a 2 poli
Numero max. giri 2 velocità	1700 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Strong
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Sistema agli ioni di litio GBS Tipo batteria, tensione
batteria AA14 V

073820 AA14

Caricabatterie Modello BL1218	073841 BL1218
Sistema agli ioni di litio GBS Tipo batteria, tensione batteria AC14 V	073820 AC14
Attacco per serraggio angolare Modello OSD2	073920 OSD2
Attacco per serraggio angolare Modello WB1	073920 WB1
Caricabatterie Modello BL1418	073841 BL1418