



Chiave dinamometrica QuickSelect con blocco regolazione, senza testa a innesto, Coppia massima: 130Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657099 130
GTIN	4018754269457
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l'asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. **Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.** Senza testa a innesto per chiavi dinamometriche (modello base); teste a innesto adatte n. art. 657582 – 657950.

Unità di misura: Nm, lbfft.

Vantaggi:

Possibilità di preimpostazione secondo diverse scale e bloccaggio del valore mediante rimozione della manopola di regolazione. In alternativa è possibile anche assicurare la chiave contro manipolazioni mediante la vite di sicurezza e gli adesivi forniti in dotazione.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l'ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Materiale sostituibile	Testa a innesto
Divisione della scala, 1 tacca =	0,5 Nm
Display	analogico
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Coppia massima	130 Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Peso	1128 g
Precisione di misura della coppia	±3 %
Campo di coppia	25 - 130 Nm
Campo di coppia	20 - 95 lbfft
Metodo di misura	Coppia
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Lunghezza complessiva L	421 mm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	25 mm
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	379 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	404 mm
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Feedback	"attivazione"

Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Serie	MANOSKOP® 730Fix
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	no
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400

Accessori

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657630 2-3/4
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657700 2-3/4
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657600 2-3/4
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657700 2-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4HD pollici	657600 2-3/4HD
	657600 2-1/2

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

Cricchetto a innesto a sbloccaggio rapido Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

657580 2-1/2

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

657582 2-1/2

Cricchetto a innesto Quadro di manovra 2-1/2 pollici

657620 2-1/2

Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

657590 2-1/2

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici

657630 2-1/2