

**Fresa rotativa G acciaio – grossa, HM, Modello: D0605****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540740 D0605
GTIN	4045197804822
Classe articolo	52D

Descrizione**Esecuzione:**

L'**innovativa geometria dei denti** permette **elevate prestazioni di truciatura** e contemporaneamente **rotazione regolare e facilità d'uso**. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un'elevata qualità superficiale. Ø codolo 6 mm.

Uso:

Ottimizzata per la lavorazione di **acciaio e fusione**.

Descrizione tecnica

Ø Testa	6 mm
Ø Gambo	6 mm
Sigla della dentatura	Z in acciaio
Lunghezza complessiva	50 mm
Forma	D0605
Grado di finezza della dentatura	grosso
Descrizione della forma	sferica
Lunghezza della testina	5 mm
Serie	Dentatura Z acciaio
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
GG(G)	idoneo		