



## Torcia portatile a LED Spotlight, Modello: HS5R



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Classe articolo	04B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Torcia portatile a LED in plastica ABS con batteria ricaricabile integrata e tre modalità di luce per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro.

- **Incluso magnete di supporto per il fissaggio a oggetti metallici.**
- **Utilizzabile come lampeggiatore di emergenza mediante l'applicazione di un filtro cromatico.**
- **Durata di illuminazione da 2 a 9,5 ore in base all'intensità della luce impostata.**

#### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

#### Fornitura:

Lampada, stazione di carica con supporto da parete, cavo USB, filtro cromatico, manuale d'uso.

### Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione Livello 2	105 lm
Durata	2 h
Tensione batteria	3,7 V
Capacità batteria	2,6 Ah
Numero di batterie contenute	1

Grado di protezione IP	IP 20
Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	420 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lampadine	Modulo LED
Movimento tastatore	90 grado
Autonomia Livello 2	9,5 h
Zona ATEX	Nessuna
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro