



Chiave dinamometrica QuickSelect con blocco regolazione e cricchetto a innesto, Coppia massima: 130Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657095 130
GTIN	2050002047143
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l'asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. **Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.** Con **cricchetto a innesto reversibile.**

Unità di misura: Nm, lbfft.

Vantaggi:

Possibilità di preimpostazione secondo diverse scale e bloccaggio del valore mediante rimozione della manopola di regolazione. In alternativa è possibile anche assicurare la chiave contro manipolazioni mediante la vite di sicurezza e gli adesivi forniti in dotazione.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarmo "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l'ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia	±3 %
Display	analogico
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Divisione della scala, 1 tacca =	0,5 Nm
Peso	1430 g
Coppia massima	130 Nm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Campo di coppia	25 - 130 Nm
Campo di coppia	20 - 95 lbfft
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Norma	DIN EN ISO 6789
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	25 mm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	404 mm
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	379 mm
Feedback	"attivazione"
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza complessiva L	468 mm
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica

Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Serie	MANOSKOP® 730Fix
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400

Accessori

Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657590 2-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657600 2-1/2
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657700 2-3/4
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657582 2-1/2
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657700 2-1/2
Cricchetto a innesto a sbloccaggio rapido Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657580 2-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657600 2-3/4
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4HD pollici	657600 2-3/4HD

Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657630 2-3/4
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657630 2-1/2
Cricchetto a innesto Quadro di manovra 2-1/2 pollici	657620 2-1/2
Chiave dinamometrica QuickSelectcon blocco regolazione, senza testa a innesto Coppia massima 130 Nm	657099 130