



Levigatrice diritta ad aria compressa, Ø pinza di serraggio 6 mm, Modello: 3550-180



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa con potenza fornita di 1050 W e velocità massima di **18000 giri/min.**

Ø pinza di serraggio 6 mm. Esecuzione corta.

Descrizione tecnica

Peso	1,2 kg
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	1560 l/min
Potenza fornita	1050 W
Rumorosità	81 dB(A)
Lunghezza	248 mm
Denominazione originale prodotto	3550-180
Numero massimo giri	18000 min ⁻¹
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT

Tipo di prodotto

Levigatrici dritte