



## Pinza regolabile con azionamento rapido a leva, Lunghezza complessiva: 260mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706340 260
GTIN	4000896188451
Classe articolo	76B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con azionamento rapido a leva. Regolazione senza serraggio, possibilità di azionamento con una sola mano. Dentatura della bocca temprata a induzione per lunga durata e denti sfalsati in senso opposto a quello di rotazione per una presa migliore. Passo preciso grazie alla dentatura di regolazione tagliata al laser. Impugnature rivestite per immersione.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

### Descrizione tecnica

Apertura per tubi	2 pollici
Apertura per esagono	50 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Norma	DIN ISO 8976
Esecuzione ganasce	temprato a induzione
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

