



## Set di pinze regolabili, Numero pinze: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	700050 3
GTIN	4045197805270
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cerniera passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento.

**Possibilità di regolazione precisa e rapida** con pulsante. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.

Pinze bonderizzate nere, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

#### Fornitura:

cad. 1 pinza regolabile n. art. 705800: Dim. 180; 250; 300

#### Nota:

Il set di chiavi regolabili KNIPEX® è disponibile al n. art. 813730 mentre un set assortito al n. art. 813735.

### Descrizione tecnica

Numero pinze	3
Norma	DIN ISO 8976
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile

---

## Accessori

Pinza regolabile Cobra® bonderizzata Lunghezza complessiva 180 mm	705800 180
Pinza regolabile Cobra® bonderizzata Lunghezza complessiva 250 mm	705800 250
Pinza regolabile Cobra® bonderizzata Lunghezza complessiva 150 mm	705800 150
Pinza regolabile Cobra® bonderizzata Lunghezza complessiva 125 mm	705800 125
Pinza regolabile Cobra® bonderizzata Lunghezza complessiva 300 mm	705800 300