



Spray al silicone ad alte prestazioni, Contenuto: 400ml



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 083009 400 |
| GTIN | 5032227005426 |
| Classe articolo | 08E |

Descrizione

Esecuzione:

Siate pronti a tutto con la serie di prodotti WD-40[®] SPECIALIST[®], il complemento perfetto per il famoso prodotto multifunzione WD-40[®]. Basta una spruzzata per liberarsi di tutti i problemi. Questo spray al silicone incolore e dalle eccellenti proprietà lubrificanti è idrorepellente e protegge contro l'umidità. Impedisce la formazione di un blocco e presenta un'elevata resistenza alla compressione. Questo prodotto è utilizzabile su metallo, plastica, legno e gomma a temperature comprese tra -35 °C e 200 °C.

Vantaggi:

- **Previene l'inceppamento e il blocco.**
- **Protegge contro l'umidità ed è idrorepellente.**
- **Adatto per metalli, plastica, gomma e legno.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Colore | giallo-marrone |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07 Attenzione |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Idrosolubilità | insolubile |
| Testina nebulizzatrice | Smart Straw |
| Temperatura di immagazzinamento | 15 - 50 °C |
| Classe di merci pericolose | 2.1 |
| Campo di impiego temperatura | -35 - 200 °C |
| Serie | SPECIALIST® |
| Contenuto | 0,4 l |
| Esecuzione | Bomboletta spray |
| Tipo di prodotto | Spray al silicone |