

**Scioglieruggine ad alte prestazioni, Contenuto: 400ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083008 400
GTIN	5032227005556
Classe articolo	08E

**Descrizione****Esecuzione:**

Siate pronti a tutto con la serie di prodotti WD-40<sup>®</sup> SPECIALIST<sup>®</sup>, il complemento perfetto per il famoso prodotto multifunzione WD-40<sup>®</sup>. Basta una spruzzata per liberarsi di tutti i problemi. Questo potente solvente dalla rapida azione penetra nei componenti bloccati separandoli e presenta un'elevata idrorepellenza per garantire la protezione contro la corrosione. È utilizzabile su metalli, leghe, gomma, plastica e sulla maggior parte delle verniciature ed è resistente a temperature comprese tra -20 °C e 90 °C.

**Vantaggi:**

- **Penetra velocemente nei componenti arrugginiti e corrosi.**
- **Sblocca i collegamenti grippati.**
- **Per metalli, leghe, gomma e plastica.**

**Descrizione tecnica**

Colore	beige
Contenuto	400 ml
Testina nebulizzatrice	Smart Straw

## Scheda tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02: Fiamma
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS09 nocivo per l'ambiente
Idrosolubilità	insolubile
Serie	SPECIALIST®
Campo di impiego temperatura	-20 - 90 °C
Esecuzione	Bomboletta spray
Tipo di prodotto	Sciogliruggine