

Set con valigia per mandrino HT, HSK-A 63 corto, Modello: 63



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307546 63
GTIN	2050002007710
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
- Versione SK40 e HSK-A 63 con foro Balluffchip.
- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).

Vantaggi:

- Massime coppie trasmissibili (550 Nm) nonché un ottimo livello di sicurezza dei processi.
- Proprietà di attenuazione ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.
- Ottima precisione di rotazione coassiale e ripetibilità < 0,003 mm.
- Facilità di utilizzo.
- Regolazione esatta della lunghezza assiale.
- Termostabilità fino a 170 °C.
- Massima flessibilità grazie alle bussole di riduzione di alta qualità.

Uso:

- Per foratura, alesatura e fresatura.
- Per asportazione truciolo pesante durante la fresatura.

Fornitura:

1x mandrino idraulico HT GARANT n. art. 307550 Dim. 20, 5x bussole di riduzione Ø 20, Ø di serraggio 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x chiave di serraggio apertura 5, 1x valigetta con inserto in espanso.

Accessori speciali:

- **Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.**
- **Chiave a bussola n. art. 309890.**

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	54 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Esterno D	52,5 mm
Adattatore	HSK-A 63 corto
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico