

**Trapano, Modello: GBM132RE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Classe articolo	03B

**Descrizione****Esecuzione:**

Trapano a mano con potente motore da 750 W e coppia elevata per fori di fino a 13 mm nell'acciaio.

- **Trasmissione a 2 velocità.**
- **Cuscinetti a sfera e volventi per lavori di precisione e lunga durata.**
- **Larghezza di soli 29 mm.**
- **Preselezione continua del numero di giri mediante rotella di regolazione.**
- **Elettronica di controllo per fori di precisione.**
- **Attacco di sicurezza per la protezione di utente e macchina.**
- **Ø collare albero 43 mm (Norma Europea) – utilizzabile nel supporto.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Rivestimento morbido.**

**Vantaggi:**

Fori fino a 13 mm di Ø nell'acciaio.

**Fornitura:**

Inclusi mandrino autoserrante da 13 mm, impugnatura supplementare, asta di profondità da 210 mm, L-BOXX 102.

**Descrizione tecnica**

Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
--------------------	----------------------

Ø Massimo punta elicoidale per legno 1 <sup>a</sup> velocità	32 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1 <sup>a</sup> velocità	13 mm
Numero massimo giri 2 velocità	3000 min <sup>-1</sup>
Peso	2,4 kg
Numero massimo giri 1 velocità	1000 min <sup>-1</sup>
Capacità del mandrino	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno 2 <sup>a</sup> velocità	20 mm
Vibrazione massima a norma EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 2 <sup>a</sup> velocità	8 mm
Potenza assorbita	750 W
Denominazione originale prodotto	GBM 13-2 RE
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano