

**Martello perforatore, Modello: GBH540DCE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Martello perforatore universale di grandi dimensioni con potente meccanismo a percussione (8,8 J di energia d'urto) e **portautensili SDS-max**.

- **Il sistema di ammortizzamento delle vibrazioni Vibration Control garantisce lavori agevoli anche in caso di lunga durata.**
- **Arresto automatico dell'interruttore per la massima comodità d'uso nelle applicazioni di lunga durata degli scalpelli.**
- **Constant Electronic, display di servizio e indicazione della modalità stand-by per la massima comodità di lavoro.**
- **Rotella di regolazione per l'impostazione variabile del numero di giri e di colpi per garantire una potenza ottimale.**

Vantaggi:

Vibration Control.

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare, panno macchina. Inclusi tubetto di grasso, impugnatura supplementare, panno macchina e valigetta.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	1150 W
-------------------	--------

Denominazione originale prodotto	GBH 5-40 DCE
Energia d'urto	8,8 J
Portautensile forma	SDS Max
Numero di colpi massimo	3050 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	40 mm
Vibrazione massima a norma EN	10,5 m/s ²
Peso	6,8 kg
Codolo	SDS Max
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Accessori

Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø Punta 4 mm	787047 4
Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con attacco SDS plus Ø Punta 12 mm	787060 12
Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø Punta 10 mm	787047 10
Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 12 mm	787045 12
Punte universali in metallo duro Ø Punta 4 mm	787040 4
Set di punte universali in metallo duro Ø Punta 4-10 mm	787050 4-10
Punte universali in metallo duro Ø Punta 10 mm	787040 10
	787060 10

Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con attacco SDS plus Ø Punta 10 mm

Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 6 mm

787045 6

Punte universali in metallo duro Ø Punta 8 mm

787040 8

Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø Punta 5 mm

787047 5

Set di punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 6-12 mm

787055 6-12

Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø Punta 6 mm

787047 6

Punte universali in metallo duro Ø Punta 6 mm

787040 6

Punte universali in metallo duro Ø Punta 12 mm

787040 12

Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø Punta 8 mm

787047 8

Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 10 mm

787045 10

Punte universali in metallo duro Ø Punta 5 mm

787040 5

Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 8 mm

787045 8

Set di punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø Punta 4-10 mm

787057 4-10

Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con attacco SDS plus Ø Punta 8 mm

787060 8