

**TMSERROR, Modello: GBH18VEC****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Martello perforatore a batteria da 18 V con portautensili SDS-plus ed Electronic Cell

Protection (ECP) di Bosch: protegge la batteria da un possibile sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo. Le innovative batterie CoolPack garantiscono un'ottima irradiazione del calore (aumento della durata).

- **Efficiente motore EC (senza spazzole), esente da manutenzione.**
- **Migliore asportazione tramite scalpello (12kg/h) della sua categoria.**
- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Estremamente robusto: l'Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.**

Vantaggi:

Rapporto ottimizzato tra potenza e peso.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie, asta di profondità, inserto L-BOXX 1/1 per apparecchio e caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Codolo: SDS Plus
 Denominazione originale prodotto: GBH 18 V-EC
 Numero di batterie contenute: 2
 Tipo di batteria: Ioni di litio
 Capacità batteria: 5 Ah
 Tensione batteria: 18 V
 Ø max. punta elicoidale per acciaio: 13 mm

Descrizione tecnica

Energia d'urto	1,7 J
Tensione batteria	18 V
Ø max. punta elicoidale per calcestruzzo	18 mm
Vibrazione massima a norma EN	16 m/s ²
Numero di colpi massimo	4550 min ⁻¹
Capacità batteria	5 Ah
Portautensile forma	SDS-Plus
Ø max. punta elicoidale per legno	20 mm
Denominazione originale prodotto	GBH 18 V-EC
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Peso	2,6 kg
Ø max. punta elicoidale per acciaio	13 mm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Codolo	SDS Plus
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073854 B18
Caricabatterie Modello AL1860CV	073866 AL1860CV
Punta universale in metallo duro Ø Punta 5 mm	787000 5
Punta universale in metallo duro Ø Punta 4 mm	787000 4
Punta universale in metallo duro Ø Punta 8 mm	787000 8
Punta universale in metallo duro Ø Punta 3 mm	787000 3
Punta universale in metallo duro Ø Punta 12 mm	787000 12
Punta universale in metallo duro Ø Punta 6 mm	787000 6
Punta universale in metallo duro Ø Punta 10 mm	787000 10
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV