



Pinza universale con testa a punta, cromata, manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 145mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701650 145
GTIN	4003773078975
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa con speciale profilo a tre punti per afferrare con la massima sicurezza i componenti piatti. Semplicità di taglio grazie all'articolazione con elevato rapporto di trasmissione. Scanalatura fresata nella zona dell'impugnatura per una presa sicura anche dei pezzi più piccoli, per es. chiodi, perni e bulloni. Facile da usare anche in zone di lavoro difficilmente accessibili. Testa sottile con becchi terminanti a punta.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	cromato

Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione